

ATA205008014

Moulure ATA 20x50 Marron

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	52 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	5
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	5

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté

Matières

Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	69
Section intérieure / utile	900 mm²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	51

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification