



ATA207528014

## Moulure ATA 20x75 2 cloisons Marron

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 74 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 7

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 7

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur marron

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 89

Section intérieure / utile 1296 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 71

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 2

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

