



ATA207529010



Moulure ATA 20x75 2cloisons Blanc Paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 74 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 7

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 7

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 89

Section intérieure / utile 1296 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 71

Équipement

Nombre de cloisons fixes 2

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre de compartiments 3

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Sécurité

Résistance au choc

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...65 °C