



ATA207539010



Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc pure

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 26.5 mm

Largeur de goulotte 74 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur blanc paloma

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH Oui

Conforme RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

