



ATA207558014

## Angle plat pour moulure ATHEA 20x75mm en marron

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 100 mm

Largeur de goulotte 75 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur marron

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...60 °C