



BA7A40080

**Goulotte de câblage en PVC BA7A 40x80mm gris**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Flexible Non

**Modèle**

Configuration des parois du profilé Estampé

**Intensité du courant**

Résistant au cheminement Oui

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 80 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle en vrac

**Matières**

Couleur gris

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 73

Section intérieure / utile 2118 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 52

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 101

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

**Sécurité**

Classement en réaction au feu M1

## Température

---

Température ambiante

-5...60 °C