



BRAP651001ELN

Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Connectivité

Accessoires d'alignement Goupilles de jonction en référence séparée

Dimensions

Hauteur de goulotte 65 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 10 / 28

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5400 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

