



BRP651003H9010



**Angle extérieur pour goutte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène en blanc pur**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation serrage

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Compatibilité produits BRP / BRAP

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goutte 68 mm

Longueur 40 mm

Largeur de goutte 100 mm

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Extérieur

Couvercle avec joint -

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 85 / 95 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-30...90 °C
------------------------	-------------

---

**Température**

Température ambiante	-30...90 °C
----------------------	-------------