



BRP651003HLAN

Angle extérieur pour goutte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène alu laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits BRP / BRAP

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goutte 68 mm

Longueur 40 mm

Largeur de goutte 100 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Couvercle avec joint -

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C

Température

Température ambiante -30...90 °C