



BRP651304HLAN

## Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène alu laqué

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation serrage

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits BRP / BRAP

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 65 mm

Longueur 135 mm

Largeur de goulotte 130 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service

-30...90 °C

**Température**

---

Température ambiante

-30...90 °C