



BRP651305H9010

Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène en blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits BRP/BRAP

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 65 mm

Longueur 185 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Température

Température ambiante

-30...90 °C