



BRP6517019010



Socle goulotte, PVC, 70170, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	----------------------------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	65 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	170 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38 / 57
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	9000 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C