



BRP651704HLAN

## Angle intérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x170mm sans halogène alu laqué

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 65 mm

Largeur de goulotte 170 mm

#### Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C