



BRP651705HLAN

Angle plat pour goulotte BRP/BRAP/BRHP 65x170mm sans halogène aluminium laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits BRP / BRAP

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 65 mm

Longueur 185 mm

Largeur de goulotte 170 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C

Température

Température ambiante

-30...90 °C