



DAP245700ELN



Colonnnette 2 faces hauteur 650mm alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Modèle

Module doppelseitig

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Dimensions

Profondeur 130 mm

Hauteur d'installation 650 mm

Forme de la colonne rectangulaire

Largeur 68 mm

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface -

Installation, montage

Mode de fixation bottom punching

Câble

Section intérieure / utile 3600 mm²

Entrée de câble Sol (inférieur)

Équipement

Nombre de cloisons fixes 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire