



DAP45700ELN



## Colonnnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation vissé

#### Modèle

Module einseitig

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

#### Dimensions

Profondeur 66 mm

Hauteur d'installation 650 mm

Forme de la colonne rectangulaire

Largeur 66 mm

#### Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface -

#### Installation, montage

Mode de fixation bottom punching

#### Câble

Section intérieure / utile 1900 mm<sup>2</sup>

Entrée de câble Sol (inférieur)

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 1

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire