



EC100

## Compteur d heures

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN

#### Modèle

Nombre de modules 2

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

#### Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 35 mm

Hauteur de la façade 90 mm

Largeur de la façade 35 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1.5 W

#### Installation, montage

Type de montage rail DIN

#### Équipement

Unité de lecture 1 h

Nombre de digits 6

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...45 °C

Température de stockage/transport -20...60 °C