



EC700

Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Modèle

Nombre de modules 4

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 100 / 230 / 400 V

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée 7

Dimensions

Profondeur produit installé 50 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Longueur 73 mm

Largeur produit installé 67 mm

Largeur 90 mm

Mesures

Type d'appareil de mesure digital

Installation, montage

Type de montage rail DIN

Connexion

Type de raccordement au Bus autre

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...55 °C

Types primaire energie Courant

Température de stockage/transport -20...70 °C