



EH770

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Nombre de modules 4

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 196 / 230 / 253 V

Fréquence assignée 50 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé 48.5 mm

Hauteur produit installé 72 mm

Dimensions (LLxllxhh) 72 x 72 x 48,5

Largeur produit installé 72 mm

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1000 W

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 / 6mm²

Nombre de contacts 1

Type de contact 1 inverseur

Type de connexion cage à vis

Configuration

Nombre de pas de programmes 84

Changement été / hiver manuel

Finesse de programmation 60 mn

Type de programmeur analogique

Cycle de programmation 1x7J

programme astro Non

Équipement

Nombre de voies 1

Réserve de marche sans

Utilisation

Cycle hebdomadaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...50 °C
Précision de marche	1
Température de stockage/transport	-20...60 °C