




EN145



## Relais d interface TBT-BT

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension circuit de commande en CC	10 / 26 V
Tension circuit de commande en CA	10 / 26 V
Type de tension de commande 1	AC

#### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Courant Max. pour cos phi 0,6	5 A
Courant assigné nominal	5 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	17.5 mm

#### Puissance

Consommation à l'appel	2 VA
Consommation de maintien	2 VA

#### Connexion

Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 / 6 mm <sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	0
Nombre de contacts inverseurs	1