




EN146



Relais d interface BT-TBT

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension circuit de commande en CA	230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal	5 A
-------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	17.5 mm

Puissance

Consommation à l'appel	5 VA
Consommation de maintien	5 VA
Puissance dissipée totale sous IN	2 W

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm ²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1 inverseur
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 / 6 mm ²