




EPN050



Auxiliaire pour la commande centralisée d'un groupe

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	0.5
-------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	110 / 230 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension circuit de commande en CA	110 / 230 V
-----------------------------------	-------------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	8.9 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.1 W
-----------------------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Type de connexion	cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C