



EPN050



Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 0.5

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 110 / 230 V

Fréquence assignée 50 Hz

Tension

Tension circuit de commande en CA 110 / 230 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1 A

Dimensions

Profondeur produit installé 58 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 8.9 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.1 W

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm²

Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 10mm²

Type de connexion cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Température de service -5...40 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C