



EPN053

## Auxiliaire pour commande à partir d'un contact maintenu

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules	0.5
-------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	24 / 230 V
Fréquence assignée	50 Hz

#### Tension

Tension circuit de commande en CA	24 / 230 V
-----------------------------------	------------

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

#### Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	8.9 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.1 W
-----------------------------------	-------

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage à vis

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C