



EU101

**Relais de contrôle compresseur mono.**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation rail DIN

**Modèle**

Nombre de modules 2

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné d'emploi en AC1 8 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Longueur 64 mm

Largeur produit installé 35 mm

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

**Mesures**

Plage de mesure de tension 230 V

**Installation, montage**

Type de montage rail DIN

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm<sup>2</sup>

Type de contact 1 inverseur

Type de connexion cage à vis

**Configuration**

Temporisation au déclenchement 200 s

**Sécurité**

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-20...55 °C

---

Température de stockage/transport

-40...70 °C