



FB6011009010



Goulotte 60x110, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	110 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	23
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	23

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	110 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	5460 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1

Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Standards	
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C