



FB6013007030



Goulotte 60x130,gris

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	130 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	27
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	27

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	130 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	gris
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	6450 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C