



FB6019009010



## Goulotte 60x190, blanc paloma

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 190 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 190 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 9150 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

---

**Standards**

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---

**Température**

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------