



FB6019009016



## Goulotte FB 60x190mm PVC blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation bottom punched

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 190 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 190 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 9150 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

**Standards**

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

**Température**

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------