



FB6023007030



Goulotte 60x230,gris

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	230 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	47
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	47

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	230 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	gris
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	11150 mm ²
----------------------------	-----------------------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	4
Nombre de compartiments	1 / 5
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP

IP30

Résistance au choc

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C