



FB6023009010



**Goulotte 60x230, blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 61 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 230 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 47

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 47

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 230 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 11150 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 4

Nombre de compartiments	1 / 5
Nombre d'agrafes par mètre	2

---

**Standards**

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---

**Température**

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------