



FB6023009016



Goulotte FB 60x230mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
----------------------------------	--

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	230 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	47
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	47

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	230 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	11150 mm²
----------------------------	-----------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	4
Nombre de compartiments	1 / 5
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...60 °C
Température	
Température ambiante	-5...65 °C