



FB8013059016



Angle plat pour goutte FB 80x130mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation viscé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits FB

Dimensions

Hauteur de goutte 82 mm

Largeur de goutte 130 mm

Mesure a 176 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C