



FB9923007030



**Goulotte 99x230,gris**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 230 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 77

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 77

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 230 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Couleur gris

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 19660 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons clipsables 4

Nombre de compartiments 1 / 5

Nombre d'agrafes par mètre 2

**Standards**

---

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

**Sécurité**

---

Indice de protection IP

IP20

Résistance au choc

IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

-5...65 °C