



FD22AN

Coffret, NewVegaD, 450x550x193mm,saillie 2 rangées 48 modules, à compléter

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Nombre de modules 48

Intensité du courant

Courant assigné nominal 160 A

Dimensions

Profondeur produit installé 193 mm

Profondeur interne 193 mm

Hauteur produit installé 450 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle sans / fermé

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Plastique + metal

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées 2

Nombre de rails 0

Accessoirable Oui

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

Borne de mise à la terre Oui

Borne à conducteur neutre Non

Porte pour transmission du signal

Non

Standards

Directive européenne WEEE

non concerné

Sécurité

Indice de protection IP

IP30

Classe de protection

classe II

Préservation de la fonction

-