



FD62AN

Coffret NewVegaD, 1050x550x193mm,saillie 6 rangées 144modules,dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 144

Intensité du courant

Courant assigné nominal 160 A

Dimensions

Profondeur produit installé 193 mm

Profondeur interne 193 mm

Hauteur produit installé 1050 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle sans / fermé

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Plastique + metal

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre rangées 6

Nombre de rails 4

Accessoiable Oui

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-