



FK114

Porte,FK,opaque, coffret metallique,2100x600x500mm, plaque de montage frontale

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Dimensions

Profondeur de montage	500 mm
Profondeur produit installé	500 mm
Profondeur interne	500 mm
Hauteur produit installé	2100 mm
Largeur produit installé	600 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	métal

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-