



FK130

Porte,FK,opaque, coffret metallique,1900x1000x400mm, plaque de montage frontale

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Dimensions

Profondeur de montage 400 mm

Profondeur produit installé 400 mm

Profondeur interne 400 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 1000 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière métal

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Classe de protection classe I

Préservation de la fonction -