



FK131

**Porte,FK,opaque, coffret metallique,1900x1000x500mm, plaque de montage frontale**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation Fixation au sol

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Dimensions**

Profondeur de montage 500 mm

Profondeur produit installé 500 mm

Profondeur interne 500 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 1000 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière métal

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Equipement**

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-