



FK133

**Porte,FK,opaque, coffret metallique,2100x1000x400mm, plaque de montage frontale**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Dimensions**

Profondeur de montage	400 mm
Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	400 mm
Hauteur produit installé	2100 mm
Largeur produit installé	1000 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	métal

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Equipement**

Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-

