



FK171

**Porte, FK, opaque, coffret métallique, 1900x800x500mm, plaque de montage latérale**

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Dimensions**

Profondeur de montage 500 mm

Profondeur produit installé 500 mm

Profondeur interne 500 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 800 mm

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

**Porte, couvercle**

Épaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière métal

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Classe de protection classe I

Préservation de la fonction -