



FK181

Porte, FK,opaque,coffret metallique, 1900x1000x500mm, plaque de montage latérale

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Fixation au sol

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Dimensions

Profondeur de montage 500 mm

Profondeur produit installé 500 mm

Profondeur interne 500 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 1000 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière métal

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK10

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-