



FK184

Porte, FK,opaque,coffret metallique, 2100x1000x500mm, plaque de montage latérale

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	Fixation au sol
------------------	-----------------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Dimensions

Profondeur de montage	500 mm
Profondeur produit installé	500 mm
Profondeur interne	500 mm
Hauteur produit installé	2100 mm
Largeur produit installé	1000 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	métal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
---	------

Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Préservation de la fonction	-