



FL102A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 300 mm

Largeur produit installé 250 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 21.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées 1

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK10

Classe de protection classe I

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Préservation de la fonction -