



FL152A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 300x250x160mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 300 mm

Largeur produit installé 250 mm

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Équipement

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible

Oui

Standards

Directive européenne WEEE

non concerné

Sécurité

Classe de protection

classe I

Préservation de la fonction

-