



FL155A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 350x300x200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couverture avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 20

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 200 mm

Hauteur produit installé 350 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 10

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

**Porte, couvercle**

Épaisseur de la matière du couvercle 21.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Configuration**

Type d'armoire Armoire murale

**Equipement**

Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	0
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-