



FL166A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 600x600x250mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 250 mm

Profondeur produit installé 250 mm

Profondeur interne 250 mm

Hauteur produit installé 600 mm

Largeur produit installé 250 mm

Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre de clés 2

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-