



FL213B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 500mm l 400mm p 200mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 54

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 200 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 400 mm

Largeur dans les unités de division 18

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Équipement

Nombre rangées 3

Nombre de clés	2
Nombre de rails	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui