



FL221B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 650mm l 500mm p 250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation Montage mural

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 96

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 250 mm

Profondeur interne 250 mm

Hauteur produit installé 650 mm

Largeur produit installé 500 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Oui

**Configuration**

---

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

**Equipement**

---

Nombre rangées	4
Nombre de clés	2
Nombre de rails	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

**Standards**

---

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	concerné

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II