



FL229B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 800mm l 600mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 140

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 28

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Equipement

Nombre rangées	4
Nombre de clés	2
Nombre de rails	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II